

**Potporni element ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370057 M10
GTIN	2050001879875
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kuglica od tvrdog metala  
S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Duljina l	18 mm
Navoj M	M10
Vanjski Ø D	20 mm

Duljina ovratnika L <sub>2</sub>	10 mm
maksimalna opteretivost (statička)	25 kN
Vrsta proizvoda	Potporni element