

Garant**GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut γ : 30stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215152 30
GTIN	4045197798893
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Obradena površina bez prijelaza. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
izvediva dubina skošenja l	29,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
izvediva širina skošenja b	24,3 mm
Najmanji \varnothing D	35 mm

izvediva visina skošenja h	14 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
najveći Ø d ₁	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1805..
Kut γ	30 stupanj
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	3
Serija	Softcut®
Posmak zuba pri h _{max}	0,2 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 3,8Nm	211750 3,8