

**Visoki cilindar, Duljina D (L): 50 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 370077 50 |
| GTIN | 2050001881977 |
| Razred artikla | 37K |

Opis**Upotreba:**

Za produživanje steznih kuka br. 370070.
maksimalan okretni moment: 29,4 Nm

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Duljina D (L) | 50 mm |
| Navoj M | M8 |
| Vanjski Ø D | 24 mm |
| maskimalan okretni moment | 29,4 Nm |
| Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |