



## Zakretna stega s drškom, Tip: 30L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370086 30L
GTIN	2050001887573
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

- Okretna stega „One Touch” s aksijalnim steznim hodom (H1/H2) pokretom poluge (lijevo/desno).
- Tijelo od poboljšanog čelika, brunirano.
- Ravnomjerna sila stezanja na građevinskom elementu.
- Dršak se može skinuti te stoga ima malo nepravilnih kontura.

#### Upotreba:

- Za brzo stezanje i otpuštanje u slučaju zasebnih komponenti.
- Za lake radove narezivanja.

#### Napomena:

Ručice koje se spajaju vijčanim spojevima s ograničenjem okretnog momenta dostupne na upit.  
maksimalna sila stezanja: 800 N  
maks. snaga ruke drške: 150 N

### Tehnički opis

Dimenzija E	18 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm

L <sub>1</sub>	32 mm
Navoj M	M6
Tip	30L
Visina H	57,5 mm
Stezna visina H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
Stezna visina H <sub>1</sub> max.	32,6 mm
maksimalna sila stezanja	800 N
maks. snaga ruke drške	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
navoj M <sub>1</sub>	M4
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave