

**Weldon element, kruti, Za nazivni Ø d: 4,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 4,5
GTIN	4045197801333
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvatanje, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

Prednost:

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

Upotreba:

Za prihvatanje ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	12 mm
Duljina izboja A	36 mm
Stezni raspon d	4,5 mm
Ukupna duljina	49 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

