

**Weldon element, kruti, Za nazivni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335740 10
GTIN	4045197801388
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

Kaljena i brušena cilindrična drška s **izmjenjivom spojkom**. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika. Svije stezne površine pomaknute za 180° i 10 mm.

**Prednost:**

- **Cijenom povoljno rješenje.**
- **Stabilna, uska izvedba.**
- **Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.**

**Upotreba:**

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

**Tehnički opis**

Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	18 mm
Duljina izboja A	45,5 mm
Stezni raspon d	10 mm
Ukupna duljina	52 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

