

Garant**Spremnici europskih standarda - transportna kolica, tip: TNB1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija. Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Odgovara:

Spremnici europskih standarda br. 963378, 963379, 963380 u vel. NB10 – NB80.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	9,6 kg
Dubina	400 mm
maksimalna nosivost	250 kg

Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Ø kotača	125 mm
Visina	910 mm
širina	790 mm
visina nasadnog okvira	180 mm
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo

Pribor

Euronorm spremniciplavi tip NB20	963379 NB20
Euronorm spremnicisivi tip NB31	963380 NB31
Euronorm spremnicisivi tip NB80	963380 NB80
Euronorm spremnicrveni tip NB42	963378 NB42
Euronorm spremniciplavi tip NB14	963379 NB14
Euronorm spremnicisivi tip NB14	963380 NB14
Euronorm spremnicrveni tip NB20	963378 NB20
Euronorm spremnicrveni tip NB70	963378 NB70
Euronorm spremnicisivi tip NB15	963380 NB15
Euronorm spremnicisivi tip NB55	963380 NB55
Euronorm spremnicrveni tip NB14	963378 NB14
Euronorm spremnicrveni tip NB10	963378 NB10
Euronorm spremnicisivi tip NB33	963380 NB33
Euronorm spremniciplavi tip NB42	963379 NB42
Euronorm spremnicisivi tip NB42	963380 NB42
Euronorm spremniciplavi tip NB10	963379 NB10
Euronorm spremnicisivi tip NB20	963380 NB20
Euronorm spremnicisivi tip NB34	963380 NB34
Euronorm spremnicisivi tip NB24	963380 NB24

Euronorm spremnicisivi tip NB70	963380 NB70
Euronorm spremnicisivi tip NB10	963380 NB10
Euronorm spremniciplavi tip NB70	963379 NB70
Euronorm spremnicisivi tip NB50	963380 NB50