



Strujni ispitivač napona, tip: 755-1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Ergonomsko plastično kućište s protukliznim prstenom, gumiranom drškom i držačem za mjerne vrhove. **U potpunosti automatsko mjerenje struje, napona i otpora.** Ispitni vrhovi se mogu mijenjati. Integrirana džepna svjetiljka za osvjetljavanje mjesta mjerenja.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Dio isporuke:

Uklj. baterije br. 081561 vel. LR3, mjerne vrhove i nastavke za mjerne vrhove.

Tehnički opis

Ispitivanje prolaza	da
---------------------	----

Otpor	1 Ω - 100 k Ω
Opseg prikaza	4000
Rasvjeta mjernog mjesta	da
Izmjenična struja AC	0,1 - 200 A
IP-klasa zaštite	IP 64
Kalibriranje	I4
Istosmjerni napon DC	6 V - 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Izmjenični napon AC	6 V - 600 V
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D
KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---------------------------------------------------------	------------