



Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67 s mjernim vrhovima, mjerno područje: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415365 300
GTIN	2050001860118
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm odnosno 14 mm (od veličine 500 mm). S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija). Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2.

Tehnički opis

Duljina kraka	100 mm
Očitavanje	0,0005 col
Granica odstupanja	0,03 mm
Očitavanje	0,01 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / inči

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	USB sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032