

**Svrđlo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 4 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 786005 4 |
| GTIN | 3165140186681 |
| Razred artikla | 76K |

Opis**Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljena za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrđlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 40 mm

ukupna duljina: 75 mm

Ø drške: 4 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|----------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Duljina spirale | 40 mm |
| ukupna duljina | 75 mm |
| SvrđloØ | 4 mm |
| Ø drške | 4 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Standard | DIN 8039 |
| Standard | ISO 5468 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | Cilindrična drška |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |