

**Svrđlo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 7 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786005 7
GTIN	3165140186742
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljena za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrđlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 60 mm

ukupna duljina: 100 mm

Ø drške: 7 mm

Tehnički opis

SvrđloØ	7 mm
Ø drške	7 mm
ukupna duljina	100 mm
Duljina spirale	60 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrlo za kamen