

**Svrdo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 9 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786005 9
GTIN	3165140186766
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Svrdo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljena za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrdlo** sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 80 mm

ukupna duljina: 120 mm

Ø drške: 9 mm

**Tehnički opis**

Ø drške	9 mm
Duljina spirale	80 mm
Broj oštrica Z	2
SvrdoØ	9 mm
ukupna duljina	120 mm
Rezni materijal	HM
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen