

**Svrdo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 10 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 786005 10     |
| GTIN           | 3165140186773 |
| Razred artikla | 76K           |

**Opis****Izvedba:**

Svrdo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljena za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrdlo** sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 80 mm

ukupna duljina: 120 mm

Ø drške: 10 mm

**Tehnički opis**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Broj oštrica Z  | 2        |
| ukupna duljina  | 120 mm   |
| SvrdoØ          | 10 mm    |
| Duljina spirale | 80 mm    |
| Ø drške         | 10 mm    |
| Rezni materijal | HM       |
| Standard        | DIN 8039 |
| Standard        | ISO 5468 |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška                            | Cilindrična drška |
| Vrsta proizvoda                  | Svrlo za kamen    |