

**Svrđlo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786005 11
GTIN	3165140186780
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljena za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrđlo** sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 90 mm

ukupna duljina: 150 mm

Ø drške: 11 mm

**Tehnički opis**

Duljina spirale	90 mm
Ø drške	11 mm
SvrđloØ	11 mm
ukupna duljina	150 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrlo za kamen