

**Svrđlo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 16 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786005 16
GTIN	3165140186834
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrđlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala. Sa suženim vratom drške.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 100 mm

ukupna duljina: 160 mm

Ø drške: 12,3 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
SvrđloØ	16 mm
Duljina spirale	100 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške	12,3 mm
Rezni materijal	HM
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrlo za kamen