



## Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala „CYL-9“ dugačko, Ø svrdla: 6 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787065 6
GTIN	3165140044899
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni vrh **od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama**. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

#### Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Armirani beton.**

#### Napomena:

- **Pozor: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju akumulatora, nego s udarnim svrdlima.**

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 90 mm

ukupna duljina: 150 mm

### Tehnički opis

SvrdloØ	6 mm
ukupna duljina	150 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina spirale	90 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

