

**Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, Øxukupna duljina: 10X215mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789005 10X215 |
| GTIN | 3165140028349 |
| Razred artikla | 76K |

Opis**Izvedba:**

Aktivni vrh za centriranje za aktivno rezanje u betonu. Vrlo kvalitetan šiljak od tvrdog metala s posebno jakim lemljenjem jamči dug vijek trajanja i u armiranom betonu.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale | 150 mm |
| ukupna duljina | 215 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ø | 10 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Plus |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |