

**Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, Øxukupna duljina: 12X265mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789005 12X265
GTIN	3165140027908
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Aktivni vrh za centriranje za aktivno rezanje u betonu. Vrlo kvalitetan šiljak od tvrdog metala s posebno jakim lemljenjem jamči dug vijek trajanja i u armiranom betonu.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

**Napomena:**

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

**Tehnički opis**

Ø	12 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina spirale	200 mm
ukupna duljina	265 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen