

**Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 18X200mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 789005 18X200 |
| GTIN           | 3165140028004 |
| Razred artikla | 76K           |

**Opis****Izvedba:**

Aktivni vrh za centriranje za aktivno rezanje u betonu. Vrlo kvalitetan šiljak od tvrdog metala s posebno jakim lemljenjem jamči dug vijek trajanja i u armiranom betonu.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

**Napomena:**

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

**Tehnički opis**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale                  | 150 mm            |
| Broj oštrica Z                   | 2                 |
| ukupna duljina                   | 200 mm            |
| Ø                                | 18 mm             |
| Rezni materijal                  | HM                |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška                            | SDS Plus          |
| Vrsta proizvoda                  | Svrdlo za kamen   |