

**Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, Øxukupna duljina: 20X300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789005 20X300
GTIN	3165140028318
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Aktivni vrh za centriranje za aktivno rezanje u betonu. Vrlo kvalitetan šiljak od tvrdog metala s posebno jakim lemljenjem jamči dug vijek trajanja i u armiranom betonu.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Duljina spirale	250 mm
Ø	20 mm
ukupna duljina	300 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen