

Garant**RC.X 1003, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7010-1 Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje