

Garant**RC.X 1204, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HB7010-1 Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1204
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje