HOLEX

Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 240, ⌀ glave×širina glave: 3/30X5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554500 3/30X5
GTIN	4045197803474
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:
Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A).**
Upotreba:
Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Širina glave	5 mm
Granulacija	240
maksimalan broj okretaja	18000 min^{-1}
⌀ glave	30 mm
⌀ drške	3 mm
preporučen broj okretaja	16000 min^{-1}
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 240

Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		