

**HOLEX****Lepezasti brusni valjak Filc / tkanina, precizno, Ø glave×širina glave:  
50X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554930 50X20
GTIN	4045197803788
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata. Kod kombinacije s brusnom tkaninom **pojačava se učinak brušenja** filcom. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	50 mm
Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	11000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	20 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	280 / 240

Stupanj finoće	precizno
Atribut imena proizvoda	precizno
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		