

**HOLEX****Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657272 200
GTIN	4045197804129
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Fiksno ugrađena račna kao prihvat za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Račna s prolaznim **četverokutnim nastavcima** i zatikom za **desno i lijevo stezanje**.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za manje do srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

±3 % od prikazane vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Prikaz	analogno
Težina	1000 g
Izlazni Četverokut	1/2 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
maskimalan okretni moment	200 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	335 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	459 mm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400

## Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/2  
col

657271 1/2