



Indukcijski uređaj za termostezanje ISG-1000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354400
GTIN	2050001790606
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

Jednostavno rukovanje. Malen, lagan stezni uređaj, primjena neovisna o mjestu. Maksimalna duljina alata za stezanje 290 mm. Raspon termostezanja \varnothing 3 – 16 mm.

Dio isporuke:

1 izmjenjiva pločica 6 – 16 mm i 1 par zaštitnih rukavica.

Dodatni pribor:

Izmjenjive pločice br. 354440, osnovni prihvat alata br. 354225 – 354227.

Tehnički opis

Dubina	390 mm
širina	310 mm
Snaga	6,5 kW
Priključak	3 × 400 V / 16 A
Visina	640 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda	Stezna naprava
Pribor	
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 50	354226 50
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 40	354227 40
Par rukavica za toplinsku zaštituTempDex 710 veličina rukavice 11	094630 11
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 40	354226 40
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 30	354227 30
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 32	354226 32
Izmjenjiva pločica za ISG-1000 za stezni Ø 3-6 mm	354440 3-6
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 50	354227 50
Par rukavica za toplinsku zaštituTempDex 710 veličina rukavice 9	094630 9
Izmjenjiva pločica za ISG-1000 za stezni Ø 6-16 mm	354440 6-16
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 63	354226 63
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 63	354227 63
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 80	354226 80
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 100	354226 100
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40