

Garant**Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 124/180mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 274032 124/180 |
| GTIN | 4062406204518 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maksimalni 1. utor Ø D_2 | 180 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 28 mm |
| minimalni 1. utor Ø D_1 | 124 mm |
| Primjena | lijevi |
| Ključ sustava | da |
| Širina utora w | 3 mm |

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje