

**Garant**
**Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 122/180mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274042 122/180
GTIN	4062406204532
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

maksimalni 1. utor Ø $D_2$	180 mm
minimalni 1. utor Ø $D_1$	122 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	30 mm
Primjena	lijevo
Ključ sustava	da
Širina utora $w$	4 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje