

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 234/350mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274084 234/350
GTIN	4062406204495
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	234 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	100 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	350 mm
Primjena	desno
Ključ sustava	da
Širina utora w	8 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

