

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-
područje utora D1 / D2: 144/200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274086 144/200
GTIN	4062406204723
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	100 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	144 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	200 mm
Primjena	lijevi
Ključ sustava	da
Širina utora w	8 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

