

**Garant****Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 184/250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274088 184/250
GTIN	4062406204792
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

**Upotreba:**

U kombinaciji s držačem br. 274006.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$  kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	80 mm
minimalni 1. utor Ø $D_1$	184 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	250 mm
Primjena	desno
Ključ sustava	da
Širina utora $w$	8 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

