

**Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092587 40
GTIN	4044348608173
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Zaštitne cipele iz serije **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Potplat TPU Athletic ESD, svjetloplavi.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele. S BOA® okretnim zatvaračem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092588.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Okretni zatvarač

Tehnički opis

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
EU veličina obuće	40
Zaštita od probijanja	Tekstil
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Razred zaštite	S3
Osobina	Okretni zatvarač
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela