



Stolni sustav za označavanje mini 120/100 Station Touch, tip: STATION



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085756 STATION
GTIN	
Razred artikla	04F

Opis

Izvedba:

Stolni sustav za označavanje sa:

- **kapacitivnim zaslonom na dodir**
- **pokretnom polugom za brzu zamjenu komponenata**
- **elektromagnetskim pogonom**
- **mogućnošću uključivanja LED osvjetljenja područja označavanja**
- **elektroničkim kabelima u nosačima**
- **laserskim pokazivačem za simulaciju postupka označavanja**
- **30 podesivim silama udara**
- **integriranim softverom**

Tehnički opis

maksimalna dubina označavanja	5 mm
Visina natpisa	1 - 99,9 mm
Oznaka proizvođača	mini 120/100 STATION
Prihvat	Sučelje za Digimatic

Prihvat	Ethernet
maksimalna visina polja za označavanje	100 mm
Maksimalna širina polja za označavanje	120 mm
Znakovi	Aa-Zz
Znakovi	Interpunkcijski znak
Znakovi	0-9
Vrsta pisma	Srednje pismo
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	230 V
Vrsta proizvoda	Iglični označivač

Pribor

Magnetska potporna ploča za FlyMarker® mini tip 120/45	085758 120/45
Vrlo snažan magnet tip 120/45	085779 120/45
Postolje sa stupom za stacionarni pogon / stacionarnu primjenu tip MINI	085783 MINI
Učitavanje logotipa iz datoteke tip LOGO	085785 LOGO
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 110 stupanj	085790 110
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 60 stupanj	085790 60
Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 90 stupanj	085790 90