

Impregnirane sigurnosne drvene rešetke s 1× nagibom dulje strane i dvostrukim završnim profilom / širokim stranama, širina 80 cm, rešetka za hodanje duljina: 150cm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964862 150
GTIN	4047482136281
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Povezivanje letvica s kabelima od plemenitog čelika, debljine 3 mm. Zatvarač i pokrovne kapice od mesinga. Elastične gumene noge od materijala NBR sprječavaju klizanje drvene rešetke i jamče veliku udobnost hodanja. Zahvaljujući impregnaciji posebno prikladni za upotrebu s uljnim i rashladnim sredstvima za podmazivanje. Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.

Visina: oko 35 mm

Težina: oko 13 kg/m²

Norma: Ispitano u pogledu sprječavanja klizanja (R11) i područja pomicanja (V10) na institutu IFA (Institut za zaštitu na radu Njemačkog osiguranja od nezgoda).

Završni profil:
 dodatni nagib na širokim stranama **radne rešetke**.
 Nagib:
 dodatni nagib na dužim stranama **radne rešetke** pod kutom od 45°.

Tehnički opis

Težina	18,5 kg
Rešetka za hodanje duljina	150 cm
Oznaka proizvođača	Drvena rešetka
Atribut imena proizvoda	širina 80 cm
Rešetka za hodanje širina	80 cm
Vrsta proizvoda	Drvena rešetka

