

**Garant****Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 4X5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610600 4X5
GTIN	4062406219642
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S optimiziranom profilnom drškom za posebno dobar hvat i ergonomski rad. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

**Standard:****DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalna visina otvora ključa h	3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna širina otvora ključa b1	13 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	14 mm
Duljina ključa L	100 mm
Širina ključa 1	4 mm
Širina ključa 2	5 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj

Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke