

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614600 8
GTIN	4062406219680
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

**Napomena:**

**HT-Drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive. Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane.** – **Vijke se čuva.** – **Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.** – **Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	8 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	5 mm
Duljina ključa L	145 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	7 mm
Položaj ključa	10 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
bez iskrenja	ne
Duboko upušteni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke