

Garant
Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 5,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613600 5,5
GTIN	4062406219581
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

Standard:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:
HT-Drive – posebno prilagođeni profil.

Prednost:

- **Prihvata vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Duljina ključa L	100 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	4 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	5,5 mm
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	6 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke