

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613600 12
GTIN	4062406220044
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.  
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

**Standard:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Napomena:****HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.**Prednost:**

- **Prihvata vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

maksimalna visina otvora ključa h1	5,5 mm
Širina ključa	12 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	140 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	10 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke