

Garant**Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 22mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 613600 22 |
| GTIN | 4062406220099 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

Standard:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:**HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.**Prednost:**

- **Prihvat vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 10 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| maksimalna visina prstena h _{2 maks} | 15 mm |
| Širina ključa | 22 mm |
| Duljina ključa L | 260 mm |
| Standard | DIN 3113 A |
| Standard | ISO 3318 |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Standard | ISO 7738 |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | mat kromirano |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |