

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 21 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614600 21
GTIN	4062406220723
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

**Standard:****DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

**Napomena:**

**HT-Drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

Širina ključa	21 mm
Duljina ključa L	280 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	9,2 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	13,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	10 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
bez iskrenja	ne
Duboko upušteni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke