

**Garant**
**Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614600 11
GTIN	4062406220631
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

**Standard:**
**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**
**Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

**Napomena:**

**HT-Drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive. Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	9 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	11 mm
Duljina ključa L	180 mm
maksimalna visina otvora ključa $h_1$	6 mm
Položaj ključa	10 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
bez iskrenja	ne
Duboko upušteni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke