

**Garant****Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 6X7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610600 6X7
GTIN	4062406220167
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S optimiziranom profilnom drškom za posebno dobar hvat i ergonomski rad. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 2	7 mm
Duljina ključa L	120 mm
maksimalna visina otvora ključa h	4 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa 1	6 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	16 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	18 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj

Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke