

Garant**Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 12X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615600 12X13
GTIN	4062406220884
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **HT-Drive** profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive – posebno točan profil.

Prednost

- **Vijke se hvata sa strane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	220 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	20 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	21 mm
Širina ključa 2	13 mm

Širina ključa 1	12 mm
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Duboko upušteni prsten	da
otvoreni prsten	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke