

**Garant****Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 20X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615600 20X22
GTIN	4062406221003
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **HT-Drive** profilom.

**Standard:****DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

**Napomena:**

**HT-Drive** – posebno točan profil.

**Prednost**

- **Vijke se hvata sa strane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	31 mm
Širina ključa 1	20 mm
Duljina ključa L	300 mm
Širina ključa 2	22 mm

maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	34 mm
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Duboko upušteni prsten	da
otvoreni prsten	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke