

Garant**Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614600 18
GTIN	4062406220693
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane.** – **Vijke se čuva.** – **Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.** – **Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h1	8,5 mm
Širina ključa	18 mm
Duljina ključa L	255 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	12 mm
Položaj ključa	10 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
bez iskrenja	ne
Duboko upušteni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke