

**Garant****Nareznica, G: G2.1/4**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	142060 G2.1/4
GTIN	4062406224134
Razred artikla	11K

## Opis

### Izvedba:

<B>Šesterokutna</B> nareznica <B>bez</B> konusnog uvodnog dijela, za popravljanje navoja.

### Upotreba:

<B>Za cilindrični Whitworth cijevni navoj</B> DIN ISO 228/dio 1.

Standard: DIN 382

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 65,71 mm

Širina ključa: 115 mm

Visina: 22 mm

## Tehnički opis

Navoji po colu	11
Ø navoja	65,71 mm
Visina	22 mm
Širina ključa	115 mm
Veličina navoja	G2.1/4

Razred tolerancije	A
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 382
Vrsta proizvoda	Narezница

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		