

Garant**Nareznica 6g, M: M52****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140300 M52
GTIN	4062406221638
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obje strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\frac{3}{4}$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 5 mm

Vanjski \varnothing : 90 mm

Visina: 36 mm

Tehnički opis

Visina	36 mm
Vanjski \varnothing	90 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	5 mm

Veličina navoja	M52
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		