

Garant**Nareznica HSS, MF: 56X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 56X1,5
GTIN	4062406222826
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

1 3/4-uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 105 mm

Visina: 22 mm

Tehnički opis

Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	1,5 mm
Vanjski Ø	105 mm
Visina	22 mm
Veličina navoja	M56×1,5

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		