

Garant**Nareznica, G: G3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142060 G3
GTIN	4062406224158
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Šesterokutna nareznica bez konusnog uvodnog dijela, za popravljanje navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Standard: DIN 382

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 87,88 mm

Širina ključa: 130 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Visina	25 mm
Navoji po colu	11
Širina ključa	130 mm
Ø navoja	87,88 mm
Veličina navoja	G3

Razred tolerancije	A
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 382
Vrsta proizvoda	Narezница

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		