

Garant
Nareznica, G: G4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	142050 G4
GTIN	4062406224073
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obje strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Standard: EN 24231

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 113,03 mm

Vanjski Ø: 160 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Ø navoja	113,03 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	A

Veličina navoja	G4
Visina	25 mm
Navoji po colu	11
Vanjski Ø	160 mm
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		